



Massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 1500mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 861100 1500 |
| GTIN | 4008158007205 |
| Artikelklasse | 83K |

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Spanwijdte | 1500 mm |
| Uitsteeklengte | 140 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |

| | |
|------------------------------|----------|
| Doorsnede van de geleiderail | 34×13 mm |
| Producttype | Lijmtang |

Accessoires

| | |
|--|--------|
| Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal | 861130 |
| Spindel met knevel en aandrukplaat | 861140 |