

**Draaibare oogbout DSR, Schroefdraad-Ø: M27X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Boutkop-Ø C	60 mm
Draadlengte L	40 mm
Oogwijdte E	55 mm
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Hoogte tussendeel B	55 mm
Oogdikte F	25 mm

Hoogte boutkop A	62 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Schroefdraad-Ø	M27×3
Draagvermogen WLL SF 5:1	5,7 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	6 t
Producttype	Draaibare oogbout