

**Draaibare oogbout DSS, Schroefdraad-Ø: M33X3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Hoogte boutkop A	61 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	19 mm
Draadlengte L	50 mm
Breedte draaibare oogbout G	33 mm
Boutkop-Ø C	70 mm
Hoogte tussendeel B	31 mm
Oogwijdte E	73 mm

Oogdikte F	149 mm
Afstand tussendeel-oog D	104 mm
Schroefdraad-Ø	M33×3,5
Draagvermogen WLL SF 4:1	10,5 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	8,5 t
Producttype	Draaibare oogbout