



Massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	861120 300
GTIN	4045197657398
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Gewicht	3 kg
Uitsteeklengte	140 mm

Doorsnede van de geleiderail	30×15 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Drukplaat Type GSV	861121 GSV
Drukplaat Type GSP	861121 GSP