

## Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, Ø: 43mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085931 43
GTIN	5012095615125
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

#### Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

#### Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M4 mm
Nominale houdkracht	85 N
Hoogte met schroefdraad	6 mm
Hoogte	6 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhakenst met buitendraad 10-delig Schroefdraad  
M4

---

085921 M4