



## Opspanbek pendelend mobiel, Type: 125



### Bestelgegevens

Bestelnummer	361338 125
GTIN	4250364403306
Artikelklasse	34A

### Omschrijving

#### Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van klemstukken nr. 361238; 361240; 361245; 361250 en klemstukken nr. 361160.

Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën te spannen.

#### T.b.v. :

Bankschroef nr. 361290; 361302.

### Technische beschrijving

Bekbreedte b	189 mm
c	24 mm
c <sub>1</sub>	53,5 mm
Bekhoogte h	20 mm
Beklengte l	103,5 mm
Spanbereik maximaal rond	330 mm
Spanbereik minimaal rond	50 mm
Spanbereik maximaal vierkant	489 mm

Spanbereik minimaal vierkant	25 mm
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Producttype	Bankschroefbekken