

**Slijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563406 125
GTIN	9003172442884
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal type voor het doorslijpen van **non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.**

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A60N-BFP.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Schijfbreedte	1 mm
Specificatie	A60N-BFP
Schijf-Ø	125 mm

Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		