

**Boutuitdraaier Met dubbele snijkant en centerpunt., Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082861 5
GTIN	4049002020919
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

**Toepassing:**

**Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.**

**T.b.v. :**

Gehard staal. Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

**Opmerking:**

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Voorboor-Ø: 11,1 mm

Geschikt voor schroeven/bouten: M16 – M20

Geschikt voor: gehard staal

**Technische beschrijving**

Voorboor-Ø	11,1 mm
Geschikt voor schroeven/bouten	M16 – M20
Type	5
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier

