



Pijpgriptang met kunststof bekken



Bestelgegevens

Bestelnummer	862150
GTIN	4008158009667
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getemperd profielstaal; **snelverstelling; traploos instelbare bek; instelbare spankracht** (maximaal 4000 N).

Met prismabekken om ronde werkstukken met gelijke diameter te klemmen. (Inclusief kunststof beschermbekken, temperatuurbestendig tot 200 °C).

Uitsteeklengte: 65 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte	110 mm
Uitsteeklengte	65 mm
Producttype	Gripzange