



Zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	861310 300
GTIN	4008158007588
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapezijschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Zwenkbaar tot 35°.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 22000 N.**

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Gewicht	5,6 kg

Doorsnede van de geleiderail	40×20 mm
Uitsteeklengte	175 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Spindel met knevel en aandrukplaat	861340
Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal	861130