



## Accu-reciprozaag, Type: M18FHZ



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Milwaukee accu-reciprozaag** voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

- **Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**

Met **krachtige, borstelloze POWERSTATE™-motor.**

- **REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.**
- **REDLITHIUM-ION™ accu met controle van de afzonderlijke cellen voor een lange levensduur.**
- **22 mm slag en 3000 min<sup>-1</sup> voor maximale controle.**
- **Kantelbare zaagschoen, maakt optimalisatie van de snijstand mogelijk.**

#### Levering:

Inclusief transportkoffer HD-box, 2 × 18V accu's, snellader en zaagblad.

#### Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders onder nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Verpakking	Transportkoffer
Fabrikantnummer	M18FHZ-502X

Aantal pendelbewegingen	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,6 kg
Bijzonderheid	FIXTEC, LED
Accucapaciteit	5 Ah
Maximale vibratie volgens EN	9,9 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Slaglengte	22 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

## Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18