

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-738, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094567 7
GTIN	10076490448940
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-738. FORTIX™-technologie verlengt door een versterkte duimkromming de levensduur van de snijbestendige handschoen. De coating van nitril en PU op waterbasis is door de goede grip bijzonder geschikt voor verwerking van vlak glas en andere voorwerpen met scherpe kanten of licht met olie besmeurde voorwerpen.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
EN 388:2016	4X42C
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	PU, nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen