

**uvex****Handschoenen, paar uvex phynomic C5, Handschoenmaat: 10**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	094548 10
GTIN	4048612051726
Artikelklasse	04U

## Omschrijving

### Uitvoering:

uvex phynomic C5. Lichte snijbestendige handschoenen met nauwkeurig gevoel, met vochtwerende en flexibele polymeercoating op waterbasis. Zeer goede grip in een droge en enigszins vochtige werkomgevingen. Geschikt voor gebruik bij een gevoelige huid (dermatologisch getest).

**uvex phynomic Serie.** Bijzonder lichte, flexibele, snijbestendige handschoenen met goede pasvorm. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een nauwkeurig tastgevoel vereist is. Öko-Tex® Standard 100 en vrij van siliconen.

### Norm:

EN 388; EN 420

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Dragermateriaal	Polyamide, HPPE
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / blauw
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen