



## Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD6
GTIN	4058546029784
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
  - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
  - Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  - Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  - Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  - Led-verlichting van het werkgebied.
  - Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
  - REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
- FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 168 mm. 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

#### Voordeel:

Compacte, accu dient als voet.

#### Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 en 073840. Een bijbehorende Bluetooth Tracking-module vindt u in de onlineshop.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12FPD-602X

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 6 Ah

Accuspanning: 12 V

Motortype: FUEL™

### Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	30,8 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Fabrikantnummer	M12FPD-602X
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min <sup>-1</sup>
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gewicht	1,5 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accutype	Lithium-ion
Typisch gebruik	Strong
maximaal draaimoment	44 Nm
Motortype	FUEL™
Accucapaciteit	6 Ah
Accuspanning	12 V
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Energievoorziening	Accuvoeding

geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

### Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M12B6 Accutype, accuspanning MB12 V	073829 MB12