



## Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD4
GTIN	4058546029760
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
  - **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
  - **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
  - **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
  - **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**
  - **Led-verlichting van het werkgebied.**
  - **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
  - **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**
- FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 168 mm. 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

#### Voordeel:

Compacte, accu dient als voet.

#### Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 en 073840. Een bijbehorende Bluetooth Tracking-module vindt u in de onlineshop.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12FPD-402X

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 4 Ah

Accuspanning: 12 V

Motortype: FUEL™

### Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Motortype	FUEL™
Accuspanning	12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
maximaal draaimoment	44 Nm
Accucapaciteit	4 Ah
Typisch gebruik	Strong
Fabrikantnummer	M12FPD-402X
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Gewicht	1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	30,8 m/s <sup>2</sup>
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Accuvoeding

geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

### Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype, accuspanning MB12 V	073815 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC