

**HOLEX****Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: C0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547250 C0820
GTIN	4045197973924
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Totale lengte	63 mm
Vertanding afkorting	INOX
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Koplengte	19 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		