

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: F0618****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547250 F0618
GTIN	4045197973955
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	6 mm
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte	50 mm
Vormbeschrijving	Ronde top
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	INOX
Koplengte	18 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		