

**Accu-ratel, Type: M12FIR38****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070228 M12FIR38
GTIN	4058546029708
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MILWAUKEE – haakse accu-boorschroefmachines en ratels**

- **REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsonm/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingniveau.**

Compacte constructie voor snelle toegang bij alle toepassingen bijv. bij werkzaamheden aan motoren of transmissies.

Borstelloze POWERSTATE™-motor met versterkte transmissie en behuizing voor een lange levensduur.

REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement.

**Levering:**

Inclusief lader en transportkoffer.

Inclusief adapter van 3/8 inch naar 1/4 inch.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073814, 073839 en 073840 e.v.

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12FIR38-201B

Aantal inbegrepen accu's: 1

Accutype: Lithium-ion  
 Accucapaciteit: 2 Ah  
 Accuspanning: 12 V  
 Maximaal draaimoment hard: 75 Nm

## Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Typisch gebruik	Strong
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximaal draaimoment hard	75 Nm
Gewicht	1,4 kg
Uitvoering	Ratel
Accuspanning	12 V
Gereedschapsopname	Vierkant 3/8 inch
Accucapaciteit	2 Ah
Fabrikantnummer	M12FIR38-201B
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Schroefmachine

## Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype, accuspanning MB12 V	073814 MB12