



Driearmige universele trekker



Bestelgegevens

Bestelnummer	880030
GTIN	4021176480416
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

door de zelfspannend gelagerde trekkerarmen neemt de klemkracht evenredig toe met de trekkracht.

Toepassing:

dankzij de verende werking en de smalle vorm kan de trekker ook worden gebruikt op slecht toegankelijke plaatsen.

Spanwijdte buiten: 20 - 150 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 2,5 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	20 - 150 mm
Vermogen	2,5 t
Spandiepte tot	150 mm
Aantal haken	3

maximaal draaimoment	35 Nm
Buitenzeskant	10 mm
Gewicht	1,16 kg
Producttype	Driearmige trekker