



Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418746 300
GTIN	2050001949707
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote, contrastrijke LCD-weergave. Cijferhoogte 8 mm. Met preset (standaardmaatinstelling). De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Incl. batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948 maat USB2. Meetbrug.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	0 - 300 mm
Aflezing	0,01 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting

Cijferhoogte LCD-weergave	8 mm
Doorsnede liniaal	12×4 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Bruglengte	100 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032