



## Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	418746 200
GTIN	2050001949691
Artikelklasse	46P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer grote, contrastrijke LCD-weergave. Cijferhoogte 8 mm. Met preset (standaardmaatinstelling). De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Incl. batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948 maat USB2. Meetbrug.

### Technische beschrijving

Cijferhoogte LCD-weergave	8 mm
Kalibratie	A1
Maximale afwijking	0,02 mm
Doorsnede liniaal	12×4 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aflezing	0,0005 inch

Meetbereik	0 - 200 mm
Bruglengte	100 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezings	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2