



Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDD6



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12FDD6
GTIN	4058546029920
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines

krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**.

Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur.

Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.

Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 6,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073815 en nr. 073840 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Fabrikantnummer: M12FDD-602X

Motortype: Borstelloze motor

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 6 Ah

Accuspanning: 12 V

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M12FDD-602X
Accucapaciteit	6 Ah
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Typisch gebruik	Strong
Accuspanning	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal draaimoment hard	44 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Motortype	Borstelloze motor
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gewicht	1,5 kg
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M12B6 Accutype, accuspanning MB12 V	073829 MB12
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1