



Driearmige trekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	880130 2
GTIN	4021176013478
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekoprachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 35 - 160 mm

Spanwijdte binnen: 100 - 220 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 7 t

Technische beschrijving

Vermogen	7 t
Spandiepte tot	150 mm
Spanwijdte buiten	35 - 160 mm

Spanwijdte binnen	100 - 220 mm
Aantal haken	3
maximaal draaimoment	150 Nm
Buitenzeskant	22 mm
Gewicht	3,815 kg
Producttype	Driearmige trekker

Accessoires

Reservedrukspindel Type 2	880150 2
Reserve-trekkerarmen, paar Type 2/150 mm	880200 2/150
Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 2/150 mm	880220 2/150
Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 2/300 mm	880320 2/300