



Digitale universele schuifmaatset IP 67, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415555 150
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat "Pocket Talent", geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 7,5 mm. Inclusief PRESET-functie (vooraf ingestelde meetwaarde).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, instelkaliber 50 mm, 2 paar meetinzetten voor binnen- en buitenmetingen. Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 tot 434915 met schroefdraad M2,5. Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Beklengte	40 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	0,03 mm

Aflezing	0,0005 inch
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Robijntaster Type 2	434915 2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032

Stalen taster Type 2

434900 2