



Haakse slijper GWS, Type: 18-125L



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 18-125L
GTIN	
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper voor **optimaal gebruik dankzij ergonomisch handvat** en optimaal gewicht voor langdurig gebruik en bovenhands werken.

- **Krachtige 1.800 W motor met Constant-elektronica, zachte aanloop, aanloopstroombegrenzing en overbelastingsbeveiliging.**
- **Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Fabrikantnummer: GWS 18-125 L

Wattage: 1800 W

Toerentalbereik: 12000 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 34 mm

Gewicht: 2,5 kg

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GWS 18-125 L
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2,5 kg
Wattage	1800 W

Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Bijzonderheid	Ergonomische handgreep
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Toerentalbereik	12000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper