



Driearmige trekker, Type: 6



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 880130 6 |
| GTIN | 4021176006203 |
| Artikelklasse | 83U |

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor buiten- en binnentrekoprachten**). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-Ø. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.

Spanwijdte buiten: 220 - 650 mm

Spanwijdte binnen: 290 - 740 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 20 t

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------|
| Spanwijdte buiten | 220 - 650 mm |
| Spanwijdte binnen | 290 - 740 mm |
| Vermogen | 20 t |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Spandiepte tot | 200 mm |
| Aantal haken | 3 |
| Buitenzeskant | 41 mm |
| maximaal draaimoment | 650 Nm |
| Gewicht | 25 kg |
| Producttype | Driearmige trekker |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Hydraulische spindel Type 2 | 880170 2 |
| Reserve-trekkerarmen, paar Type 3/200 mm | 880200 3/200 |
| Reserve-trekkerarmen (3 stuks) Type 3/200 mm | 880220 3/200 |
| Verlengde trekkerarmen (3 stuks) Type 4/500 mm | 880320 4/500 |