

**TOHX 090202 links, W30, Soort: BK8425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 090202 links BK8425 Soort: BK8425
Spaanbreker: G12
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 260 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Spaanbreker	G12
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 160 m/min
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,2 mm

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	BK8425
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 090202 L
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien