

 KOMET

TOGX 090204 neutraal, W57, Soort: BK8430


Bestelgegevens

Bestelnummer	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOGX 090204 neutraal BK8430 Soort: BK8430

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Neventoepassing	M
Soort	BK8430
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snij snelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOGX 090204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W57
Spaanhoek	14 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien