

**Digitale schuifmaat 'Ultra Light', Meetbereik: 2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415542 2500
GTIN	7640125712834
Artikelklasse	46A

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem lichte schuifmaten. Linaal van aluminium kokerprofiel, zeer hoge stijfheid dankzij vier geharde, geslepen stalen kernen. Zeer grote LCD-weergave cijferhoogte 20 mm. Buitenmeetbekken van roestvrij, gehard staal met titaniumcoating. Meetkrachtbegrenzing voor constante meetkracht (7,5 – 11,5 N). Verwisselbare cilindrische pennen voor binnenmetingen. Functies: Preset, Max-/Min-, Delta, weergave van de bovenste en onderste tolerantiegrenswaarden.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 2 pennen voor binnenmeting bij de bek.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,15 mm
Beklengte	202 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 mm
Kalibratie	A1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
Cijferhoogte LCD-weergave	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meetbereik	0 - 2500 mm
Aflezing	0,0005 inch
Gewicht	2,8 kg
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------