

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 125x20x32, Type: SC46****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 596100 SC46 |
| GTIN | 9003172028163 |
| Artikelklasse | 53Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor aluminium en non-ferrometalen.

Specificatie:

Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------------------|
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |
| Fijnheidsgraad | middel |

| | |
|-------------------------|--|
| Specificatie | Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| Korrelgrootte | 46 |
| Slijpprocessen | Slijpmachine |
| Binnen-Ø reduceerring | 25 mm |
| Binnen-Ø reduceerring | 20 mm |
| Binnen-Ø reduceerring | 16 mm |
| Vorm | 1 |
| Schijf-Ø D | 125 mm |
| Schijfbreedte T | 20 mm |
| Productnaamattribuut | 125×20×32 |
| Boring-Ø H | 32 mm |
| Producttype | Slijpmachinesteen |