

**Zijsnijtang, verchroomd, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725265 160
GTIN	3662424076541
Artikelklasse	73R

Omschrijving**Uitvoering:**

tang verchroomd, met dikwandig greepmateriaal. **Vermoeingsvrije kunststof openingsveer.** Snijkanten extra inductief gehard (ca. 62 HRC).

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	1,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	sterk greepomhulsel
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang