



## Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop, KW, Totale lengte: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	726434 115
GTIN	4003773043782
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.

Grepen met meercomponenten-bekleding.

**Toepassing:**

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

**Norm:**

DIN ISO 9654

**Materiaal:**

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,3 - 1,3 mm
Snijlengte	14 mm
Kopbreedte	11 mm
totale lengte	15 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø	0,3 - 1 mm
Snijhoek	Zonder facet

Materiaal	Kogellagerstaal
Kopvorm	spits
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 57 HRC)
Oppervlak	spiegelgepolijst
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang