



## Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092575 40
GTIN	4044348520482
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

**Serie SF met doorloopbescherming van textiel.** Zonder **SECURA VARIO®-hieldemping.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092576.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Veiligheidsklasse	S3
Koude-isolatie	tot -20 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart / blauw
EU-schoenmaat	40
Doorloopzekerheid	Textiel
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen