



Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 37



Bestelgegevens

Bestelnummer	092585 37
GTIN	4044348573051
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met **doorloopbescherming van textiel.**

Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.

- **Loopzool TPU Athletics ESD, zwart.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092586.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Koude-isolatie	tot -20 °C
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	37
Materiaal teenbeschermer	Aluminium
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Doorloopzekerheid	Textiel
Kleur	zwart
Geslacht	Unisex
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen