



## Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB, EU-schoenmaat: 47



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092586 47
GTIN	4044348573433
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met **doorloopbescherming van textiel.**

Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.

- **Loopzool TPU Athletics ESD.**

#### Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Normale uitvoering NB onder nr. 092585.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	47
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart
Doorloopzekerheid	Textiel
Geslacht	Unisex
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen