



## Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880960 5
GTIN	4021176850684
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt **straksluitend** omspannen, zodat de armen **onmogelijk** kunnen **wegspringen of wegbuigen**.

Als buitentrekker **en** binnentrekker.

#### Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.

Spanwijdte buiten: 30 - 350 mm

Spanwijdte binnen: 300 - 425 mm

Spandiepte: 50 mm

Spandiepte tot: 275 mm

Vermogen: 10 t

### Technische beschrijving

Spandiepte tot	275 mm
Spanwijdte binnen	300 - 425 mm

Spandiepte	50 mm
Spanwijdte buiten	30 - 350 mm
Vermogen	10 t
Buitenzeskant	27 mm
Aantal haken	3
maximaal draaimoment	300 Nm
Gewicht	13,485 kg
Producttype	Driearmige trekker