



Hoge veterschoen zwart VD 3800 SST ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	092665 36
GTIN	4044348590782
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met **SECURE VARIO®-hieldemping** en hittebestendige (tot ca. 220 °C) **Perbunan-loopzool met goede antislipwerking** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092666. Bevat het dempingselement rood en groen

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S2
Materiaal teenbeschermpap	Aluminium

Koude-isolatie	tot -20 °C
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
EU-schoenmaat	36
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen