



Verstelbare trekker



Bestelgegevens

Bestelnummer	881100
GTIN	4021176459559
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met de zelfborgende borgpennen kunnen de spanwijdte en de spandiepte individueel worden bepaald. Dankzij de bijzondere constructie is de trekker zelfspannend en bovendien eenvoudig in het gebruik. Zeer groot spanwijdtebereik door variabele montage van de armen (zie afbeeldingen).

Spanwijdte buiten: 6 - 100 mm

Spandiepte tot: 85 mm

Vermogen: 1 t

Technische beschrijving

Vermogen	1 t
Spanwijdte buiten	6 - 100 mm
Spandiepte tot	85 mm
Aantal haken	2
Buitenzeskant	13 mm

Gewicht	0,45 kg
Producttype	Tweearmige trekker