

Garant**Cleaningpoint uitgerust, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	987121 S
GTIN	4045197977595
Artikelklasse	91M

Omschrijving**Uitvoering:**

torsiestijve, plaatstalen romp. Tussenwand met vierkante perforaties 9×9 mm in een raster van 37 mm. Uitgerust met verzamelbak, houderset en papierrolhouder.

Levering:

Cleaning Point nr. 987101: 1 st. maat S

Verzamelbak voor recyclebare stoffen nr. 987110: 2 st. maat 45

Houderset nr. 987116: 1 st.

turquoise papierrolhouder nr. 089160 maat W1: 1 st.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9 mm

Hoogte: 1700 mm

Breedte: 725 mm

Diepte: 634 mm

Rompdiepte: 524 mm

Gewicht: 81 kg

Technische beschrijving

Breedte	725 mm
Diepte	634 mm
Hoogte	1700 mm
Type	S
Gewicht	81 kg
Rompdiepte	524 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Producttype	Reinigingsstation

Accessoires

Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Greep Kleur BLACK	920135 BLACK