



## Hoge veterschoen zwart/oranje VX 7600, S3 NB, EU-schoenmaat: 44



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092680 44     |
| GTIN          | 4044348506349 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO FLEX met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie.

- **Bovenmateriaal van soepel glad leer.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Dynamics (hittebestendig tot ca. 220 °C).**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092681. Bevat het dempingselement rood en groen

### Technische beschrijving

|               |    |
|---------------|----|
| EU-schoenmaat | 44 |
|---------------|----|

|  |   |
|--|---|
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C   |
| Norm   | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermkap  | Aluminium   |
| Kleur  | zwart / oranje  |
| Koude-isolatie   | tot -20 °C  |
| Doorloopzekerheid  | Staal   |
| Veiligheidsklasse  | S3  |
| Eigenschap   | Vario®-demping  |
| Geslacht   | Heren   |
| elektrostatische eigenschap  | EGB/ESD   |
| Producttype  | Veiligheidslaarzen  |