



## Veiligheidslaars geel DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092931 40
GTIN	8713197364221
Artikelklasse	09D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige veiligheidslaarzen met **hoog draagcomfort** en **grote duurzaamheid**.

- **Antistatische uitvoering.**
- **100% waterdicht.**
- **Stalen neus en middenzool.**
- **Oliebestendige antislipzool met energieabsorberende eigenschappen.**
- **Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en vetten.**

Veiligheidslaars ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY voor veeleisende toepassingen, met **slijt- en scheurvaste schacht**. Uitstekende grip dankzij SRA-gecertificeerde buitenzool. Door **aangenaam draagcomfort** geschikt voor dagelijks gebruik. Met **extra enkelbescherming**.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Schokdemping bij het hielgedeelte.**

Praktische en duurzame industrielaars met **zeer hoge chemicaliënbestendigheid** en hoge schacht.

#### Toepassing:

Industrie

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Veiligheidsklasse: S5  
Materiaal teenbeschermpak: Staal  
Doorloopzekerheid: Staal

---

## Technische beschrijving

Doorloopzekerheid	Staal
Materiaal teenbeschermpak	Staal
Veiligheidsklasse	S5
EU-schoenmaat	40
Kleur	geel
Geslacht	Heren
Producttype	Rubberlaarzen