

**Opzetratel, omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 3-3/4HDinch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Opzetratel omschakelbaar.**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte h	35 mm
Breedte b	61 mm
Insteekschacht	22×28 mm
Continue belastbaarheid	650 Nm
Aantal tanden	60
Serie	735/65
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Steekmaat S	55 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	nee
Producttype	Ratel