



## Mestrekker, los, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	884600 1
GTIN	4021176008283
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.

**Mestrekker:** Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.

**Hulptrekker:** In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd). De halve maanvormige mesbekken worden met de snelspandrukspindel gelijkmatig gespannen.

#### Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

### Technische beschrijving

Draadaansluiting voor hulptrekker	M10
Spanbereik maat A	12 - 75 mm
Afstand tussen bouten aan zijkant maat B	75 mm
Producttype	TRENNVORRICHTUNG

---

## Accessoires

Hulptrekkers, los Type 1

884700 1