



## Moerensplijter, Voor moeren: M4-M14



### Bestelgegevens

Bestelnummer	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met hydraulische pers, voor het splijten van vastzittende of vastgeroeste moeren (van hardheidsklassen 5 – 10) zonder beschadiging van de bout. Tweevoudig gebogen, zodat ook op moeilijk toegankelijke plekken kan worden gewerkt. Met geharde beitelsnede. Voor de bediening volstaat het om de drukschroef aan te trekken. Nadat de moer is gespleten draait u de drukschroef terug en drukt u de beitel tot de aanslag terug. Maat M18 – M30 voor edelstaalschroeven – tot M30 bij kwaliteit 8, tot M24 bij kwaliteit 10.

#### Opmerking:

De drukschroef mag bij maat M4 – M14 met **maximaal 60 Nm** worden aangedraaid, bij maat M14 – M24 met **maximaal 70 Nm** en bij maat M18 – M30 met **maximaal 50 Nm**. De aanhaalmomenten mogen niet worden overschreden, anders kan het gereedschap worden beschadigd en kunnen er ongelukken gebeuren.

### Technische beschrijving

Totale lengte zonder drukspindel	185 mm
Spanwijdte	7 - 24 mm
Beitelbreedte	18 mm
voor moeren	M4-M14
Producttype	Moerensplijter

---

## Accessoires

Reservebeitel voor moeren M4-M14

884910 M4-M14