

Legbord-aanbouwstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte: 2500/750mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 990542 2500/750 |
| GTIN | 4004514237767 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basisstelling: Nominale lengte + 60 mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Opmerking:

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| Diepte | 436 mm |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 756 mm |
| Stellinghoogte | 2500 mm |
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling |
| Aantal profielframes | 1 |
| Hoogte | 2500 mm |
| Aantal legborden | 6 |
| Breedte | 756 mm |
| Legbord diepte | 400 mm |
| Stellingdiepte | 400 mm |
| Legbord breedte | 750 mm |
| Maximale veldbelasting | 1800 kg |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 250 kg |
| Legbord dikte | 40 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |
| Productnaamattribuut | Diepte 400 mm |
| Producttype | Legbordstelling |