

**Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2500/1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990544 2500/1000
GTIN	4004514202895
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveau's verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:**Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:**Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Opbouwmaat basisstelling breedte	1060 mm
Aantal profielframes	2
Stellinghoogte	2500 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal legborden	6
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord breedte	1000 mm
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	250 kg
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Legbord, verzinkt Breedte x diepte 1000X500 mm	990582 1000X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 410X500 mm	990583 410X500
Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte 310X500 mm	990583 310X500

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte  
510X500 mm

990583 510X500

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte  
210X500 mm

990583 210X500