

**Legbord-basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
3000/1000mm****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 990544 3000/1000 |
| GTIN          | 4004514202932    |
| Artikelklasse | 96P              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale **vakbelasting** van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

**Veldbelasting:** bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:**Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:**Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

|   |                 |
|---|-----------------|
| Aantal legborden  | 7               |
| Opbouwmaat basisstelling breedte  | 1060 mm         |
| Stellingopbouw  | Basisstelling   |
| Stellinghoogte  | 3000 mm         |
| Aantal profielframes  | 2               |
| Legbord diepte  | 500 mm          |
| Stellingdiepte  | 500 mm          |
| Legbord breedte   | 1000 mm         |
| Maximale veldbelasting  | 1600 kg         |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 250 kg          |
| Legbord dikte   | 40 mm           |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm           |
| Montage-uitvoering  | Inhaakstelling  |
| Materiaal   | verzinkt        |
| Productnaamattribuut  | Diepte 500 mm   |
| Producttype   | Legbordstelling |

## Accessoires

|   |                |
|---|----------------|
| Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 410X500 mm | 990583 410X500 |
| Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte × diepte 510X500 mm | 990583 510X500 |
|   | 990583 210X500 |

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
210X500 mm

Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt Hoogte x diepte  
310X500 mm

990583 310X500

Klemvoet

990852