

Garant**Parallelbankschroef met draaiplaat, Bekbreedte: 150mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 967010 150 |
| GTIN | 4045197612267 |
| Artikelklasse | 91J |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.

Achterwaarts openend. Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).

Met draaiplaat, 360° draaibaar en dankzij klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------------|
| Openingsrichting | achterwaarts openend |
| Materiaal | hoogvast gietijzer (GG 25) |
| Spanwijdte | 255 mm |
| Bekbreedte | 150 mm |

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Draaiplaat, los Bekbreedte 150 mm | 967020 150 |
| Bankschroef-onderplaat | 967330 |
| Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250 | 967328 300X250 |
| Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 150 mm | 967040 150 |
| Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 150 mm | 967045 150 |