

**Garant****Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967110 140
GTIN	4045197694201
Artikelklasse	91J

**Omschrijving****Uitvoering:****Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.****Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

**Callout:**

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

**Voordeel:**

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Opmerking:**

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

## Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Spanwijdte	200 mm
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Spandiepte	95 mm
Gewicht	19 kg
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1 – 2.3/4 inch
Bekbreedte	140 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Bankschroef-onderplaat	967330
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140	967140 140
Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 140 mm	967150 140
Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef Bekbreedte 140 mm	967145 140
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110 Geschikt voor bankschroef maat 140	967520 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250