

**Garant**

**Jaloezieën voor basisstelling binnenwerkse veldbreedte, Nuttige diepte 950 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2500mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	993314 2500
GTIN	4045197613424
Artikelklasse	91W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elektrische jaloezievoorbouw. Geleiderails van geëxtrudeerd aluminium, jaloezieprofielen van rolgevormd aluminium zonder lichtspelen. Zijdelingse geleiderails met 2-voudige borstelafdichting. Elektrische aandrijving met op afstand bedienbare motor en met draaimomentuitschakeling, met een spatwaterdichte 1-kanaals handzender. Automatische stop door hindernisuitschakeling.

**Kleur:**

Frame **altijd** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor stelling hoogte	2500 mm
Inbouwhoogte	2685 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2430
Aantal inbegrepen batterijen	1

Toepassingsgebied	Speciale stelling
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 950 mm
Breedte	1475 mm
Diepte	105 mm
Producttype	Jaloezieën